



elektromagnetický ventil

MFHB-4-1/4

č. dílu: 546054
výběhový výrobek

FESTO

Výběhový typ. Dodáván do r. 2018. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	4/2 monostabilní
typ ovládní	elektrický
normální jmenovitý průtok	600 l/min
provozní tlak	2 ... 8 bar
konstrukce	talířové sedlo
typ návratu do původní polohy	mechanická pružina
stupeň krytí	IP65
jmenovitá světlost	6.5 mm
montážní poloha	libovol.
pomocné ruční ovládní	s aretací
vypínací čas	23 ms
spínací čas	16 ms
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-5 ... 40 °C
hmotnost výrobku	725 g
připojení odvětrání řídicího tlaku 84	M5
připojení pneumatiky 1	G1/4
připojení pneumatiky 2	G1/4
připojení pneumatiky 3	G1/4
připojení pneumatiky 4	G1/4
informace o materiálu těsnění	NBR
informace o materiálu pouzdra	hliník eloxovaný