


rozdělovač FCK-3-PK-4-N

č. dílu: 546066

FESTO

z kovu.



katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost	3 mm
montážní poloha	libovol.
provozní tlak v celém rozsahu teplot	0 ... 10 bar
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
hmotnost výrobku	10 g
připojení pneumatiky 1	pro nátrubek s vnitřním průměrem 4 mm s maticí
připojení pneumatiky 2	pro nátrubek s vnitřním průměrem 3 mm s maticí
materiál tělesa	hliník legovaný pro tváření