


karta s analogovým vstupem MPZ-1-24DC-SGH-6-SW

č. dílu: 546224

FESTO

pro proporcionální techniku.



katalogový list

parametr	hodnota
zobrazení aktivní požadované hodnoty	žlutá LED
ukazatel připravenosti k provozu	zelená LED
rozsah provozního napětí DC	20 ... 30 V
vstupní odpor vnějšího vstupu pro požadovanou hodnotu	typ. 100 kOhm
vstupní odpor vstupu pro požadovanou hodnotu	3 kOhm
nastavitelné výstupní napětí	0 ... 10 V
příkon při 24 VDC	1.5 W
max. výstupní proud	27 mA
zbytkové zvlnění	10 %
napětí vnějšího vstupu požadované hodnoty	0 ... 10 V
napájecí napětí nastavení požadované hodnoty	10 ... 10.6 V
napájecí proud nastavení požadované hodnoty	6 ... 6.36 mA
potenciometr pro vnější zadání požadované hodnoty	2.5 ... 10 kOhm
povolení	C-Tick
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
stupeň krytí	IP20
okolní teplota	0 ... 60 °C
montážní poloha	libovol.
hmotnost výrobku	80 g
průřez přívodu	2.5 mm ²
elektrické připojení	šroubovací svorka
typ upevnění	s DIN lištou