

kompaktní válec

ADVU-1 5/8"-1 1/2"-A-P-A

č. dílu: 546308



FESTO

pro bezdotykové snímání poloh,
pístnice s vnějším závitem

Matice pro závit na pístnici je součástí dodávky.

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.

výběhový typ, k dodání do 2011



katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	1.5 "
průměr pístu	1 5/8"
tlumení	P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách
provozní režim	dvojčinný
konec pístnice	vnější závit
provozní tlak	11.6 ... 145 Psi
provozní médium	filtrovaný stlačený vzduch
třída odolnosti korozi KBK	2
okolní teplota	-4 ... 176 °F
energie nárazu v koncových polohách	0.3835 J
teoretická síla při 6 barech, zpětný chod	154 lbf
teoretická síla při 6 barech, dopředný chod	170 lbf
pohybující se hmotnost při zdvíhu 0 mm	2.222 oz
přírůstek hmotnosti na 10 mm zdvíhu	2.081 oz
základní hmotnost při zdvíhu 0 mm	15.273 oz
přírůstek hmotnosti na každých 10 mm zdvíhu	0.317 oz
připojení pneumatiky	NPT1/8-27
provozní tlak [psi]	11.6 ... 145 psi
informace o materiálu víka	hliník legovaný pro tváření
informace o materiálu dynamického těsnění	TPE-U(PU) NBR
informace o materiálu pístnice	vysoce legovaná ocel
informace o materiálu trubky válce	hliník legovaný pro tváření