

kompaktní válec ADVU-2"-2"-A-P-A

č. dílu: 546354



FESTO

pro bezdotykové snímání poloh,
pístnice s vnějším závitem

Matice pro závit na pístnici je součástí dodávky.

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.

výběhový typ, k dodání do 2011



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|--|
| zdvih | 2 " |
| průměr pístu | 2" |
| tlumení | P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách |
| provozní režim | dvojčinný |
| konec pístnice | vnější závit |
| provozní tlak | 11.6 ... 145 Psi |
| provozní médium | filtrovaný stlačený vzduch |
| třída odolnosti korozi KBK | 2 |
| okolní teplota | -4 ... 176 °F |
| energie nárazu v koncových polohách | 0.472 J |
| teoretická síla při 6 barech, zpětný chod | 238 lbf |
| teoretická síla při 6 barech, dopředný chod | 265 lbf |
| pohybující se hmotnost při zdvíhu 0 mm | 3.951 oz |
| přírůstek hmotnosti na 10 mm zdvíhu | 2.54 oz |
| základní hmotnost při zdvíhu 0 mm | 19.753 oz |
| přírůstek hmotnosti na každých 10 mm zdvíhu | 0.564 oz |
| připojení pneumatiky | NPT1/8-27 |
| provozní tlak [psi] | 11.6 ... 145 psi |
| informace o materiálu víka | hliník legovaný pro tváření |
| informace o materiálu dynamického těsnění | TPE-U(PU) NBR |
| informace o materiálu pístnice | vysoce legovaná ocel |
| informace o materiálu trubky válce | hliník legovaný pro tváření |