

základní ventil LOE-D-MIDI-U



č. dílu: 546427

Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

bez přípojovacích destiček se závitem, se svorníky FRB se závitem, s kovovým ochranným košem.

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků typového označení do vyhledávacího pole.

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	Midi
řada	D
montážní poloha	svisle +/- 5°
konstrukce	standardní proporcionální maznice
max. plnicí množství oleje	3.72 oz(l)
ochrana nádoby	kovový ochranný koš
provozní tlak	0 ... 240 Psi
minimální průtok pro funkci mazání	0.28 cfm
normální jmenovitý průtok	192.5 cfm
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] inertní plyny
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem není možný
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
skladovací teplota	14 ... 140 °F
třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:-] inertní plyny
teplota média	14 ... 140 °F
okolní teplota	14 ... 140 °F
hmotnost výrobku	22.05 oz
typ upevnění	příslušenstvím
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál nádoby	PC