

základní ventil LFMB-D-MIDI-U

č. dílu: 546444



Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

bez přípojovacích destiček se závitem, se svorníky FRB se závitem.

Filtrační vložka 1 µm, s kovovým ochranným košem.

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků
typového označení do vyhledávacího pole.

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
řada	D
velikost	Midi
konstrukce	filtr z vláken
stupeň filtrace	1 µm
odpouštění kondenzátu	ručně otočný
provozní tlak	13.8 ... 240 Psi
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [6:8:4] inertní plyny
třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [5:7:3] inertní plyny
účinnost filtrace	99.99 %
max. množství kondenzátu	1.462 oz(l)
ochrana nádobky	kovový ochranný koš
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
teplota média	33.8 ... 140 °F
okolní teplota	14 ... 140 °F
skladovací teplota	14 ... 140 °F
zbytkový obsah oleje	0.0000135 oz/yd3
typ upevnění	instalace vedení příslušenstvím dle volby:
montážní poloha	svisle +/- 5°
materiál tělesa	zinkový tlakový odlitek
materiál filtru	borsilikátové vlákno
materiál nádobky	PC
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
hmotnost výrobku	22.75 oz