

# základní ventil LF-D-5M-MINI-U


č. dílu: 546451

Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

bez přípojovacích destiček se závitem, se svorníky FRB se závitem.  
Jemnost filtrace 5 µm, s ochranným košem a ručním odpouštěním kondenzátu.

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků  
typového označení do vyhledávacího pole.

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	Mini
řada	D
montážní poloha	svisle +/- 5°
stupeň filtrace	5 µm
odpouštění kondenzátu	ručně otočný
konstrukce	slinutý filtr s odstředivým odlučovačem
max. množství kondenzátu	0.748 oz(l)
ochrana nádobky	kovový ochranný koš
provozní tlak	0 ... 240 Psi
normální jmenovitý průtok	28 cfm
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [-:9:-] inertní plyny
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [6:8:4] inertní plyny
teplota média	14 ... 140 °F
okolní teplota	14 ... 140 °F
hmotnost výrobku	8.75 oz
typ upevnění	instalace vedení příslušenstvím
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál filtru	PE
materiál tělesa	zinkový tlakový odlitek
materiál nádobky	PC