

adaptéry AD-3/4NPT-G3/4-I

č. dílu: 546551

FESTO

na jedné straně vnitřní závit, na druhé vnější.



katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost	19.05 mm
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.95 ... 10 bar
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
max. utahovací moment pro připojení pneumatiky 1	32 Nm
max. utahovací moment pro připojení pneumatiky 2	60 Nm
hmotnost výrobku	98.13 g
připojení pneumatiky 1	vnější závit NPT 3/4
připojení pneumatiky 2	vnitřní závit G3/4
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	PVC
materiál tělesa	pozinkovaná ocel