

hadice z plastu PUN-1/4X3/64-U-BL

č. dílu: 546584

FESTO

vnější kalibrace, vhodné pro nástrčná připojení QS a QB.
Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.



katalogový list

parametr	hodnota
vnější průměr v palcích	1/4
vnitřní průměr v palcích	5/32
min. poloměr ohybu	0.476 "
provozní tlak závislý na teplotě	-14 ... 150 Psi
provozní médium	filtrovaný stlačený vzduch vakuum
okolní teplota	-68 ... 140 °F
hmotnost výrobku dle délky	0.251 oz/ft
barva	modrý
tvrdost Shore	A 98 +/-3
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
informace o materiálu hadice	TPE-U(PU)