

# hadice z plastu PUN-3/16X1/32-U-WS

č. dílu: 546596

FESTO

vnější kalibrace, vhodné pro nástrčná připojení QS a QB.  
Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.  
Old part no. 13016602



## katalogový list

parametr	hodnota
vnější průměr v palcích	3/16
vnitřní průměr v palcích	1/8
min. poloměr ohybu	0.339 "
provozní tlak závislý na teplotě	-14 ... 150 Psi
provozní médium	filtrovaný stlačený vzduch vakuum
okolní teplota	-68 ... 140 °F
hmotnost výrobku dle délky	0.129 oz/ft
barva	bílý
tvrdost Shore	A 98 +/-3
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
informace o materiálu hadice	TPE-U(PU)