

# hadice z plastu PUN-1/2X3/32-U-NT-100

č. dílu: 546665

FESTO

vnější kalibrace, vhodné pro nástrčná připojení QS a QB.  
Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.  
Old part no. 13028569



## katalogový list

| parametr                         | hodnota                              |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| vnější průměr v palcích          | 1/2                                  |
| vnitřní průměr v palcích         | 21/64                                |
| min. poloměr ohybu               | 1.1 "                                |
| provozní tlak závislý na teplotě | -14 ... 150 Psi                      |
| provozní médium                  | filtrovaný stlačený vzduch<br>vakuum |
| okolní teplota                   | -68 ... 140 °F                       |
| hmotnost výrobku dle délky       | 0.938 oz/ft                          |
| barva                            | přírodní                             |
| tvrdost Shore                    | A 98 +/-3                            |
| upozornění k materiálu           | prosté mědi a PTFE                   |
| informace o materiálu hadice     | TPE-U(PU)                            |