


připojovací deska VMPA2-AP-2-1-EMM-4

č. dílu: 546805

FESTO

pro ventilové terminály MPA-S.



katalogový list

parametr	hodnota
šířka	42 mm
délka	107,3 mm
rozměr rastru	21 mm
max. počet ventilových pozic	2
provozní tlak v Mpa	-0.09 ... 1 MPa
provozní tlak	-0.9 ... 10 bar
řídící tlak [Mpa]	0.3 ... 0.8 MPa
řídící tlak	3 ... 8 bar
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	210 g
připojení pneumatiky 2	G1/8
připojení pneumatiky 4	G1/8
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál připojovací desky	hliníkový tlakový odlitek