


modul vstupů CP-E16-M12-EL

č. dílu: 546923

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
typ upevnění	průchozí dírou s DIN lištou dle volby:
okolní teplota	-5 ... 50 °C
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
stupeň krytí	IP65 IP67
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC podle EU-RoHS-RL
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMV podle předpisů UK RoHS
značka KC	KC-EMV
povolení	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	zesílený PA
materiál krytu	zesílený PA
zobrazení LED	16 stav kanálu 2 diagnostika modulu 4 diagnostika skupiny
maximální počet vstupů	16
rozsah provozního napětí DC	18 ... 30 V
jmenovité provozní napětí DC	24 V
provozní napětí DC silového napájení	24 V
zbytkové zvlnění silového napájení	4 Vss
charakteristická křivka vstupů	IEC1131-T2
spínací úroveň	signál 0: ≤ 6 V signál 1: $\geq 8,6$ V
logika spínání vstupů	PNP (s kladným spínáním)
filtrace vstupů	3 mA (lze nastavit 0,5 mA, 10 mA, 20 mA)
max. součtový proud do modulu	0.7 A
oddělení potenciálů mezi kanály	ne
pojistka (zkrat)	interní elektronické jištění každé skupiny