


výstupní modul CP-A08-M12-EL-Z

č. dílu: 546924

FESTO

s vnějším přívodem silového napájení.



katalogový list

parametr	hodnota
typ upevnění	průchozí dírou s DIN lištou dle volby:
okolní teplota	-5 ... 50 °C
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
stupeň krytí	IP65 IP67
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC podle EU-RoHS-RL
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMV podle předpisů UK RoHS
značka KC	KC-EMV
povolení	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	zesílený PA
materiál krytu	zesílený PA
zobrazení LED	3 diagnostika modulu 8 diagnóza kanálu 8 stav kanálu
maximální počet výstupů	8
rozsah provozního napětí DC	18 ... 30 V
jmenovité provozní napětí DC	24 V
provozní napětí DC silového napájení	24 V
upozornění týkající se silového napájení	prostřednictvím silového napájení (24 VDC)
zbytkové zvlnění silového napájení	4 Vss
charakteristická křivka výstupů	IEC1131-T2
spínací logika výstupů	PNP (s kladným spínáním)
max. součtový proud do modulu	4 A
oddělení potenciálů mezi kanály	ne
pojistka (zkrat)	interní elektronické jištění každé skupiny