

vakuový filtr VAF-DB-1/4

č. dílu: 547261

FESTO

pro filtraci mechanických nečistot.



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	svisle
stupeň filtrace	80 µm
provozní tlak	-0.95 ... 0 bar
upozornění k provoznímu tlaku	použití jen v otevřených vakuových systémech
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
okolní teplota	-5 ... 50 °C
max. utahovací moment	8.7 Nm
hmotnost výrobku	71 g
typ upevnění	instalace vedení s držákem na stěnu/plochu
připojení pneumatiky	G1/4
připojení vakua	G1/4
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR
materiál filtru	PE
materiál tělesa	vyztužený PP
materiál nádoby	PA
možnost použití vyfukovacího impulsu	≤ 7 bar