

adaptéry

NEFC-M12G5-0.3-U1G5

č. dílu: 547432

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
typ upevnění	našroubovatelný
elektrické připojení	5 pinů M12x1 konektor
délka kabelu	0.3 m
struktura kabelu	4x0,34
stupeň krytí	IP20
okolní teplota	-5 ... 50 °C
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle EU-RoHS-RL
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK RoHS
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
materiál pláště kabelu	PUR
materiál tělesa	ABS
materiál nástrčných kontaktů	mosaz, pozlaceno