


připojovací deska VMPAF-AP-4-1-EMM-4

č. dílu: 547496
výběhový výrobek

FESTO

Výběhový typ. Dodáván do r. 2019. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|------------------------------|-----------------------------------|
| šířka | 47.6 mm |
| délka | 107.3 mm |
| rozměr rastru | 10.5 mm |
| max. počet ventilových pozic | 4 |
| provozní tlak | -0.9 ... 10 bar |
| řídící tlak | 3 ... 8 bar |
| třída odolnosti korozi KBK | 0 - bez nároků na odolnost korozi |
| okolní teplota | -5 ... 50 °C |
| připojení pneumatiky 2 | M7 |
| připojení pneumatiky 4 | M7 |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| Material of connecting plate | hliníkový tlakový odlitek |