


vložka vakuového ejektoru VN-10-H

č. dílu: 547697

FESTO

pro vakuové ejektory VN, hluboký podtlak



katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost, Lavalova dýza	0.95 mm
montážní poloha	libovol.
charakteristika ejektoru	standard hlubší podtlak
provozní tlak	1 ... 8 bar
provozní tlak pro max. vakuum	3.5 bar
max. vakuum	93 %
jmenovitý provozní tlak	6 bar
max. sání vzhledem k atmosféře	21.8 l/min
doba náběhu tlaku při jmenovitém provozním tlaku	1.02 s
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem není možný
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
teplota média	0 ... 60 °C
okolní teplota	0 ... 60 °C
hmotnost výrobku	1.65 g
materiál těsnění	NBR
materiál trysky	POM
materiál výstupní trysky	hliník legovaný pro tváření