

# vložka vakuového ejektoru VN-20-L

č. dílu: 547702

FESTO

pro vakuové ejektory VN, velký objemový průtok sání



## katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost, Lavalova dýza	2 mm
montážní poloha	libovol.
charakteristika ejektoru	standard velký objem sání
provozní tlak	1 ... 8 bar
jmenovitý provozní tlak	6 bar
max. sání vzhledem k atmosféře	184.4 l/min
doba náběhu tlaku při jmenovitém provozním tlaku	0.17 s
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem není možný
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
teplota média	0 ... 60 °C
okolní teplota	0 ... 60 °C
hmotnost výrobku	3.75 g
materiál těsnění	NBR
materiál trysky	POM
materiál výstupní trysky	hliník legovaný pro tváření