


# L-šroubení NPFB-L-2M5-F

č. dílu: 547715

FESTO

pro spojení s trubkami.

Při použití čepů se závitem R a G doporučujeme jako dodatečný těsnicí prostředek těsnicí pásku nebo tmel. Alternativně lze pro utěsnění čepů G použít axiální těsnicí kroužek z měkkého hliníku AL 99,5.



## katalogový list

parametr	hodnota
informace o materiálu závitového šroubení	mosaz poniklováno
velikost balení	10
provozní tlak	-0.95 ... 40 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [:-:-]
třída odolnosti korozi KBK	1
okolní teplota	-20 ... 150 °C
hmotnost výrobku	31 g
připojení pneumatiky 1	M5
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS