


# L-šroubení NPFB-L-2R34-M

č. dílu: 547734

FESTO

pro spojení s trubkami.

Při použití čepů se závitem R a G doporučujeme jako dodatečný těsnicí prostředek těsnicí pásku nebo tmel. Alternativně lze pro utěsnění čepů G použít axiální těsnicí kroužek z měkkého hliníku AL 99,5.



## katalogový list

| parametr                                  | hodnota                                     |
|---|---|
| informace o materiálu závitového šroubení | mosaz<br>poniklováno                        |
| velikost balení                           | 10  |
| provozní tlak                             | -0.95 ... 40 bar                            |
| provozní médium                           | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [:-:-] |
| třída odolnosti korozi KBK                | 1   |
| okolní teplota                            | -20 ... 150 °C                              |
| hmotnost výrobku                          | 100 g                                       |
| připojení pneumatiky 1                    | R3/4  |
| upozornění k materiálu                    | ve shodě s RoHS                             |