


T-šroubení NPFB-T-R34-2G34-MFF

č. dílu: 547756

FESTO

pro spojení s trubkami.

Při použití čepů se závitem R a G doporučujeme jako dodatečný těsnicí prostředek těsnicí pásku nebo tmel. Alternativně lze pro utěsnění čepů G použít axiální těsnicí kroužek z měkkého hliníku AL 99,5.



katalogový list

parametr	hodnota
informace o materiálu závitového šroubení	mosaz poniklováno
velikost balení	10
provozní tlak	-0.95 ... 40 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [:-:-]
třída odolnosti korozi KBK	1
okolní teplota	-20 ... 150 °C
hmotnost výrobku	178 g
připojení pneumatiky 1	R3/4
připojení pneumatiky 2	G3/4
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS