

polohovací prvek SMM-10

č. dílu: 547942

FESTO

určeno do kulaté drážky.
rozsah dodávky 10 ks



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	10
konstrukční tvar	pro kruhovou drážku
třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-40 ... 120 °C
typ upevnění	upevněno svorkou do T-drážky možnost nasunutí podélně do drážky
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	hliník legovaný pro tváření eloxovaný
materiál šroubů	vysoce legovaná nerezová ocel