



rychlodvřtrávací ventil VBQF-U-G14-E

č. dílu: 548001

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	rychlodvřtrání
připojení pneumatiky 1	G1/4
připojení pneumatiky 2	G1/4
typ upevnění	našroubovatelný
normální průtok odvětrání 0,6-0 MPa (6-0 barů, 87-0 psi)	2,500 l/min
normální jmenovitý průtok přívodu 0,6-0,5 MPa (6-5 barů, 87-72,5 psi)	960 l/min
provozní tlak	0.5 ... 10 bar
okolní teplota	-20 ... 80 °C
materiál tělesa	hliníkový tlakový odlitek zinkový tlakový odlitek
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
jmenovitá světlost	7 mm
montážní poloha	libovol.
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
třída čistoty prostředí	třída ISO 4
teplota média	-20 ... 80 °C
hladina akustického tlaku	75 dB(A)
hmotnost výrobku	226 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR