



rychlodvřtrávací ventil VBQF-U-G14-Q8

č. řílu: 548002

FESTO



katalogovř list

parametr	hodnota
funkce ventilu	rychlodvřtrání
připojení pneumatiky 1	QS-8
připojení pneumatiky 2	G1/4
typ upevnění	nařroubovatelnř
normální průtok odvřtrání 0,6-0 MPa (6-0 barř, 87-0 psi)	2,500 l/min
normální jmenovitř průtok přívodu 0,6-0,5 MPa (6-0,5 barř, 87-0,5 psi)	800 l/min
provozní tlak	0,5 ... 10 bar
okolní teplota	-10 ... 60 °C
materiál tělesa	hliníkovř tlakovř odlitek zinkovř tlakovř odlitek
provozní médium	stlačenř vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
jmenovitř světlost	7 mm
montážní poloha	libovol.
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jinřch režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
třída čistoty prostředí	třída ISO 4
teplota média	-10 ... 60 °C
hladina akustického tlaku	75 dB(A)
hmotnost výrobku	232 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR