

hadice z plastu PKN-6

č. dílu: 548147
výběhový výrobek

FESTO

Výběhový typ. Dodáván do r. 2017. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
vnější průměr	8.5 mm
vnitřní průměr	6 mm
provozní tlak závislý na teplotě	0 ... 7 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-]
okolní teplota	-10 ... 40 °C
hmotnost výrobku dle délky	0.04 kg/m
barva	modrý
tvrdost Shore	D 80 +/-5
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
informace o materiálu hadice	potažený polyester PVC