

tlumič nárazu DYEF-M14-Y1F

č. dílu: 548376

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	M14
zdvih	5 mm
tlumení	P - tlumení pružnou hmotou s pevným kovovým dorazem
montážní poloha	libovol.
snímání polohy	bez
max. rychlost nárazu	0.8 m/s
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	0 ... 60 °C
délka tlumení	5 mm
max. energie tlumení na zdvih	0.2 J
hmotnost výrobku	77.3 g
typ upevnění	s kontramaticí
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR
materiál tělesa	vysoce legovaná ocel