


zásuvka pro připojení vícepólovým konektorem NECA-S1G9-P9-MP2

č. dílu: 548720

FESTO

für Druckaufbau- und Entlüftungsventil MS6-SV erforderlich.



katalogový list

parametr	hodnota
šířka	20 mm
výška	62 mm
délka	61 mm
přípustný průměr kabelu	5 ... 10 mm
rozsah provozního napětí DC	21.6 ... 26.4 V
jmenovité provozní napětí DC	24 V
přípustné proudové zatížení	1 A
třída odolnosti korozi KBK	2
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
relativní vlhkost vzduchu	95% nekondenzující
stupeň krytí	IP65 dle IEC 60529
okolní teplota	0 ... 50 °C
hmotnost výrobku	60 g
průřez přívodu	0.34 ... 1 mm ²
Hinweis zum Anschlussquerschnitt	0,34-0,5 mm ² mit Aderendhülse
elektrické připojení	9-polig / 9-polig Sub-D / Schraubklemme
typ upevnění	průchozí dírou
informace o materiálu převlečné matice	mosaz
informace o materiálu těsnění	NBR
informace o materiálu pouzdra	zesílený PA
informace o materiálu šroubů	ocel