


krytka CPX-M-AK-C

č. dílu: 548753

FESTO

pro modulární elektrický terminál CPX.



katalogový list

parametr	hodnota
šířka	30 mm
výška	58 mm
délka	22 mm
povolení	UL94 V0
hmotnost výrobku	54 g
stupeň krytí	IP65 IP67 v montovaném stavu dle IEC 60529
okolní teplota	-5 ... 50 °C
skladovací teplota	-40 ... 70 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
materiál tělesa	zinkový tlakový odlitek poniklováno
materiál těsnění	NBR
relativní vlhkost vzduchu	5 - 90 % nekondenzující