


elektrické rozhraní VABE-S6-1LF-C-A8-E

č. dílu: 549043

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
síťová sběrnice	zásuvka M12x1/4 piny konektor, M12x, 4 piny
maximální počet cívek ventilů	8
počet účastníků Slave na zařízení	2
maximální počet výstupů	8
maximální počet vstupů	8
jmenovité provozní napětí DC	24 V
přípustné výkyvy napětí	+/- 10 %
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC podle směrnice EU pro nízké napětí
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
skladovací teplota	-20 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 90 %
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	850 g
elektrické řízení	průmyslová síť
elektrické připojení	prostřednictvím CPX
rozsah adres	1 ... 31 (0) nastavení prostřednictvím adresovacího zařízení AS-Interface
galvanické oddělení sběrnice sítě	optický spojovací člen
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR PUR
materiál tělesa	hliníkový tlakový odlitek PA