


kryt VAEM-S6-C-S6-R5

č. dílu: 549048

FESTO

může být připojeno až 12 monostabilních nebo 6 impulsních ventilů



katalogový list

parametr	hodnota
max. počet ventilových pozic	12 pro monostabilní ventily 6 pro impulsní ventily
max. součtový proud	10 A
jmenovité provozní napětí DC	24 V
přípustné výkyvy napětí	+/- 10 %
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
stupeň krytí	IP65 NEMA 4
okolní teplota	-5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	200 g
počet elektrických připojení	6
elektrické připojení	5 pinů M12 konektor
materiál tělesa	PA