


# kryt VAEM-S6-C-S10-R5

č. dílu: 549049

FESTO

může být připojeno až 20 monostabilních nebo 10 impulsních ventilů



## katalogový list

parametr	hodnota
max. počet ventilových pozic	10 pro impulsní ventily 20 pro monostabilní ventily
max. součtový proud	10 A
jmenovité provozní napětí DC	24 V
přípustné výkyvy napětí	+/- 10 %
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
stupeň krytí	IP65 NEMA 4
okolní teplota	-5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	230 g
počet elektrických připojení	10
elektrické připojení	5 pinů M12 konektor
materiál tělesa	PA