


jednosměrný škrťací ventil VFOV-LE-G18-Q8

č. dílu: 549157

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	funkce jednosměrného škrťení na odvětrání
připojení pneumatiky 1	QS-8
připojení pneumatiky 2	G1/8
typ ovládání	ruční
nastavovací prvek	otočná hlavice
typ upevnění	našroubovatelný
normální jmenovitý průtok ve směru škrťení	0 ... 325 l/min
normální jmenovitý průtok ve zpětném směru	170 ... 330 l/min
provozní tlak	0.2 ... 10 bar
okolní teplota	-10 ... 60 °C
provozní médium	vysušený vzduch, mazaný nebo nemazaný
montážní poloha	libovol.
normální průtok ve směru škrťení 6 -> 0 barů	0 ... 510 l/min
normální průtok ve zpětném směru 6 -> 0 barů	320 ... 600 l/min
skladovací teplota	-10 ... 40 °C
teplota média	-10 ... 60 °C
max. utahovací moment	3 Nm
hmotnost výrobku	12 g
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
informace o materiálu těsnění	NBR
informace o materiálu otočné hlavice	zesílený PA
informace o materiálu dutého šroubu	hliník legovaný pro tvárění eloxovaný
informace o materiálu uvolňovacího kroužku	POM
informace o materiálu kyvného přívodu	zesílený PA