


příčítací počítadlo CCES-P-C8-E

č. dílu: 549403

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
konstrukce	elektrické příčítací počítadlo s baterií
typ návratu do původní polohy	ruční tlačítko nebo elektrický signál
zobrazení	8 míst
max. frekvence čítání	7.5 kHz
max. frekvence tlumeného čítání	30 Hz
min. délka impulsu pro pohon	15 ms
min. délka impulsu pro zpětný pohyb	15 ms
horní prahová hodnota DC	5 ... 30 V
napájení	lithiová baterie
dolní prahová hodnota DC	< 0.7 V
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMV
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-10 ... 50 °C
hmotnost výrobku	30 g
nastavení vstupu čítače	sestupná hrana 30 Hz
vstup čítače (vstup)	programovatelný.
typ upevnění	montáž do panelu
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	PC