


převodovky EMGA-80-P-G3-SST-87

č. dílu: 549432

★ doporučené výrobky

vhodné pro krokové motory

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost příruby převodovky	80 mm
velikost příruby motoru	87 mm
torzní vůle	0.12 deg
druh převodovky	planetová převodovka
převodový poměr	3:1
max. otáčky na vstupu	7,000 1/min
provozní teplota převodovky	-25 ... 90 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
stupeň krytí	IP54
trvalý krouticí moment na výstupu	85 Nm
moment setrvačnosti na pohonu	0.77 kgcm ²
max. točivý hnací moment	136 Nm
max. účinnost	98 %
tuhost v krutu	6 Nm/arcmin
hmotnost výrobku	2,100 g
rozhraní převodovky na výstupní straně	80G
rozhraní převodovky na vstupní straně	87A
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS