

připojovací lišta VABM-C7-12W-G18-7

č. dílu: 549653

FESTO

pro elektromagnetický ventil VOVG, s vnějším přívodem řídicího tlaku



katalogový list

| parametr | hodnota |
|------------------------------|-------------------------------------|
| max. počet ventilových pozic | 7 |
| třída odolnosti korozi KBK | 2 - mírné nároky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B2-L |
| hmotnost výrobku | 182 g |
| připojení řídicího tlaku 12 | M3 |
| připojení pneumatiky 1 | G1/8 |
| připojení pneumatiky 2 | M7 |
| připojení pneumatiky 3 | G1/8 |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál připojovací lišty | hliník legovaný pro tvárění |