

připojovací blok CPE10-PRS-1/4-10-NPT

č. dílu: 550078

FESTO

pro ventily CPE.



katalogový list

parametr	hodnota
rozměr rastru	16 mm
montážní poloha	libovol.
max. počet ventilových pozic	10
max. počet tlakových zón	2
tlak pro prasknutí	5 MPa
průlomový tlak	50 bar
tlak vedoucí ke zničení	725 psi
provozní tlak v Mpa	-0.09 ... 1 MPa
provozní tlak	-0.9 ... 10 bar
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
teplota média	23 ... 122 °F
okolní teplota	23 ... 122 °F
max. utahovací moment upevnění ventilů	0.9 ft-lbf
hmotnost výrobku	18.025 oz
způsob upevnění připojovacího bloku	průchozí dírou
typ upevnění ventilu	vnitřním závitem
připojení pneumatiky 1	1/4 NPT
připojení pneumatiky 3	1/4 NPT
připojení pneumatiky 5	1/4 NPT
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál připojovací lišty	hliník legovaný pro tvárění