

výstupní modul CPX-8DA-H

č. dílu: 550204

FESTO

S diagnostikou na úrovni jednotlivých kanálů.



katalogový list

parametr	hodnota
rozměry B x L x H	(vč. řadové prop. desky a techniky připojení) 50 mm x 107 mm x 50 mm
hmotnost výrobku	48 g
okolní teplota	-5 ... 50 °C
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
stupeň krytí	v závislosti na připojovacím bloku
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi (v zabudovaném stavu)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
materiál tělesa	zesílený PA PC
zobrazení LED	1 souhrnná diagnostika 8 diagnóza kanálu 8 stav kanálu
diagnostika	zkrat/přetížení, každý kanál podpětí na výstupech
počet výstupů	8
parametrizace	chování při poruše (failsafe), každý kanál vynucení, každý kanál klidový režim na každý kanál chování po zkratu sledování modulu
rozsah provozního napětí DC	18 ... 30 V
jmenovité provozní napětí DC	24 V
příkon energie při provozním napětí	typ. 34 mA
charakteristická křivka výstupů	vychází z IEC1131-T2
spínací logika výstupů	PNP (s kladným spínáním)
max. součtový proud výstupů v modulu	8.4 A
max. proud na kanál	2,1 A (zatížení žárovkou 50 W), každý pár kanálů
oddělení potenciálů mezi kanály	ne
oddělení potenciálů - vnitřní sběrnice	ano, při napájení mezi obvody
pojistka (zkrat)	interní elektronická pojistka pro každý kanál přidav. tav. pojistka