



vedení enkodéru NEBM-T1G8-E-10-N-S1G15

č. dílu: 550315

FESTO

vhodné pro servomotory EMMS-AS...



katalogový list

| parametr | hodnota |
|--|---|
| označení kabelů | bez nosiče štítků |
| hmotnost výrobku | 570 g |
| elektrické připojení 1, funkce | strana k zařízení |
| elektrické připojení 1, tvar | úhlový |
| elektrické připojení 1, druh připojení | zásuvka |
| elektrické připojení 1, výstup kabelu | přímo |
| elektrické připojení 1, technika připojení | ITT M3 |
| elektrické připojení 1, počet pinů/žil | 12 |
| elektrické připojení 1, obsazené piny/žily | 8 |
| elektrické připojení 2, funkce | na straně řízení |
| elektrické připojení 2, tvar | úhlový |
| elektrické připojení 2, druh připojení | konektor |
| elektrické připojení 2, výstup kabelu | přímo |
| elektrické připojení 2, technika připojení | Sub-D |
| elektrické připojení 2, počet pinů/žil | 15 |
| elektrické připojení 2, obsazené piny/žily | 8 |
| rozsah provozního napětí DC | 0 ... 30 V |
| jmenovité provozní napětí DC | 24 V |
| rozsah provozního napětí AC | 0 ... 30 V |
| jmenovité napájecí napětí AC | 24 V |
| délka kabelu | 10 m |
| vlastnost vedení | pro energetické řetězy |
| poloměr ohybu, pohyblivý přívod kabelu | ≥ 48 mm |
| průměr kabelu | 5.8 mm |
| struktura kabelu | 1x4x0,15+4x0,34 stíněno |
| jmenovitý průřez vodiče | 0.15 mm ² 0.34 mm ² |
| stupeň krytí | IP65 |
| upozornění ke stupni krytí | IP30 pro konektor Sub-D v montovaném stavu |
| okolní teplota | -40 ... 80 °C |
| okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu | -10 ... 80 °C |
| značka CE (viz prohlášení o shodě) | podle EU-RoHS-RL |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál pláště kabelu | TPE-U(PUR) |