

zásuvka s kabelem KMYZ-4-0,5-B-EX

č. dílu: 550324

FESTO

kombinace připojení MSZB a MSZC.



katalogový list

parametr	hodnota
klasifikace Maritime	viz certifikát
typ upevnění	na elektromagn. ventil se středovým šroubem M2
montážní poloha	libovol.
hmotnost výrobku	12 g
elektrické připojení	úhlová zásuvka kabel čtyřhranný tvar, MSZB
rozsah provozního napětí DC	3 ... 36 V
jmenovité provozní napětí DC	24 V
zatížitelnost proudem při 40°C	1 A
napěťová pevnost	900 V
připojení ochranného vodiče	není k dispozici
délka kabelu	0.5 m
vlastnost vedení	standard
struktura kabelu	2x0,35
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	-10 ... 50 °C
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle EU-RoHS-RL
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK RoHS
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
materiál pláště kabelu	PVC
materiál tělesa	PA
materiál nástrčných kontaktů	bronz