


# jednotka pro pohon kulového kohoutu VZPR-BPD-22-R3R

č. dílu: 550336

FESTO

Skládá se z pneumatického kyvného pohonu DAPS, v kombinaci s kulovým kohoutem 2/2 VAPB z nerezového materiálu.



## katalogový list

parametr	hodnota
konstrukce	dvoucestný kulový kohout kyvný pohon
typ ovládání	elektrický pneumatický
montážní poloha	libovol.
typ upevnění	instalace vedení
přípojení armatury	Rp3
indikace polohy sepnutí	směr drážky = směr průtoku
jmenovitá světlost DN	80
provozní tlak	5 ... 8.4 bar
provozní tlak pro pohon kulového kohoutu	1 ... 8.4 bar
jmenovitý tlak pro armaturu	63
médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [-:~:] inertní plyny voda neutrální kapaliny
teplota média	-10 ... 200 °C
okolní teplota	-20 ... 80 °C
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS
schváleno pro potravinářství	ne
hmotnost výrobku	18,100 g
třída odolnosti korozi KBK	3