


jednotka pro pohon kulového kohoutu VZPR-BPD-22-R4R

č. dílu: 550337

FESTO

Skládá se z pneumatického kyvného pohonu DAPS, v kombinaci s kulovým kohoutem 2/2 VAPB z nerezového materiálu.



katalogový list

parametr	hodnota
konstrukce	dvoucestný kulový kohout kyvný pohon
typ ovládání	elektrický pneumatický
montážní poloha	libovol.
typ upevnění	instalace vedení
přípojení armatury	Rp4
indikace polohy sepnutí	směr drážky = směr průtoku
jmenovitá světlost DN	100
provozní tlak	6 ... 8.4 bar
provozní tlak pro pohon kulového kohoutu	1 ... 8.4 bar
jmenovitý tlak pro armaturu	63
médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [-:~:] inertní plyny voda neutrální kapaliny
teplota média	-10 ... 200 °C
okolní teplota	-20 ... 80 °C
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS
schváleno pro potravinářství	ne
hmotnost výrobku	26,500 g
třída odolnosti korozi KBK	3