


# zásuvka KMYZ-4-0.0-B-EX

č. dílu: 550806

FESTO

kombinace připojení MSZB a MSZC.



## katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
rozsah provozního napětí DC	3 ... 36 V
jmenovité provozní napětí DC	24 V
třída odolnosti korozi KBK	1
stupeň krytí	IP40 dle IEC 60529
okolní teplota	-10 ... 50 °C
povolení	Germanischer Lloyd
hmotnost výrobku	6.5 g
elektrické připojení	úhlová zásuvka čtyřhranný tvar, MSZB
jmenovitý průřez vodiče	0.22 ... 0.34 mm <sup>2</sup>
typ upevnění	na elektromagn. ventilu se samořezným šroubem
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
informace o materiálu pouzdra	PA
informace o materiálu nástrčných kontaktů	bronz