


# axiální konstrukční sada EAMM-A-G16-40A

č. dílu: 550923

FESTO

sady vhodné pro elektrické pohony



## katalogový list

| parametr                      | hodnota         |
|-------------------------------|-----------------|
| montážní poloha               | libovol.        |
| skladovací teplota            | -25 ... 60 °C   |
| relativní vlhkost vzduchu     | 0 - 95 %        |
| stupeň krytí                  | IP40            |
| okolní teplota                | -10 ... 60 °C   |
| přenositelný krouticí moment  | 1 Nm            |
| hmotnost výrobku              | 80 g            |
| kód rozhraní pohonu           | G16             |
| kód rozhraní pro vstup motoru | 40A             |
| upozornění k materiálu        | ve shodě s RoHS |