


spojka
EAMC-65-90-25-40
č. dílu: 551001

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
poloměr upnutí 1	25 mm
poloměr upnutí 2	40 mm
velikost	65
jmenovitá délka	90 mm
montážní poloha	libovol.
max. otáčky	4,500 1/min
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
okolní teplota	-25 ... 60 °C
moment setrvačnosti	417 kgmm ²
přenositelný krouticí moment	62 Nm
hmotnost výrobku	535 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS