

hadice z plastu PEN-10X1,5-RT

č. dílu: 551477

FESTO

kalibrace vnějšího průměru, pro připojení QS, polyetylén (nepřipustné při výrobě potravin).



katalogový list

parametr	hodnota
vnější průměr	10 mm
poloměr ohybu relevantní průtoku	40 mm
vnitřní průměr	7 mm
mín. poloměr ohybu	23.5 mm
vlastnosti hadice	Suitable for energy chains
provozní tlak závislý na teplotě	-0.095 ... 1 MPa -0.95 ... 10 bar -13.775 ... 145 psi
upozornění k provoznímu tlaku	voda: max. 0,6 MPa při 0 - 50 °C
povolení	TÜV
certifikát vydavatele	B 013277 0506 00
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:] voda (kapalná, bez ledu)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
třída čistoty prostředí	Tento výrobek je statickým objektem, při správném použití nemohou aktivně vznikat žádné nečistoty. Před použitím v čistém prostoru výrobek vyčistěte a dbejte na korektní instalaci.
okolní teplota	-30 ... 60 °C
hmotnost výrobku dle délky	0.03766 kg/m
připojení pneumatiky	pro nástrčné připojení s vnějším průměrem 10 mm
barva	červená
tvrdost Shore	D 52 +/-3
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál hadice	PE