



tlumič nárazu YSRW-DGC-50-GF/KF

č. dílu: 551489

FESTO

pro přímočarý pohon DGC.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	50
tlumení	samočinně nastavitelný měkká charakteristika
montážní poloha	libovol.
snímání polohy	bez
max. rychlost nárazu	3 m/s
provozní režim	jednočinný tlačný
třída odolnosti korozi KBK	2
okolní teplota	-10 ... 80 °C
typ upevnění	s kontramaticí
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
informace o materiálu pístnice	vysoce legovaná ocel