


spojovací vedení NEBV-H1G2-P-0.5-LE2

č. dílu: 552001

FESTO

für Magnetventile MH1, mit LED.



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
vlastnost vedení	Für statische Anwendungen
ochrana proti přepólování	pro všechna elektrická připojení
rozsah provozního napětí AC	0 ... 30 V
rozsah provozního napětí DC	0 ... 30 V
maximální výstupní proud	2,000 mA
Stoßspannungsfestigkeit	0.8 kV
třída odolnosti korozi KBK	4
stupeň krytí	IP40
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-5 ... 70 °C
okolní teplota	-20 ... 70 °C
hmotnost výrobku	12 g
elektrické připojení	2 vodiče přímá zásuvka / kabel
délka kabelu	0.5 m
typ upevnění	klip
barevný kód izolace vodičů	pin 1 = černý Pin 3 = schwarz/rot
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
informace o materiálu pouzdra	POM PUR
informace o materiálu pláště kabelu	PVC