


# modul vstupů a výstupů CECX-A-4E4A-V

č. dílu: 552100

FESTO

pro CECX



## katalogový list

| parametr  | hodnota   |
|---|---|
| třída odolnosti korozi KBK                            | 0 - bez nároků na odolnost korozi                   |
| povolení  | c UL us - Listed (OL)                               |
| upozornění k materiálu                                | obsahuje látky LABS<br>ve shodě s RoHS              |
| příkon 24 V   | 3.3 W   |
| příkon 5 V  | 0.3 W   |
| okolní teplota  | 5 ... 55 °C   |
| skladovací teplota                                    | -40 ... 70 °C                                       |
| relativní vlhkost vzduchu                             | 10 - 95 %   |
| stupeň krytí  | IP20  |
| bezpečnostní třída                                    | III   |
| hmotnost výrobku                                      | 135 g   |
| zkouška necitlivosti vůči otřesům                     | EN 60068-2-6 FC<br>5 - 9 Hz 3,5 mm<br>9 - 150 Hz 1g |
| zkouška necitlivosti vůči nárazům                     | EN 60068-2-27 EA<br>15g, 11ms (polovina sinusu)     |
| technologie elektrického připojení vst./výst.         | lišta se zásuvkami, rozteč 5,08 mm                  |
| počet analogových vstupů                              | 4   |
| analogové vstupy, rozlišení                           | 14 bit  |
| analogové vstupy, rozsah signálu                      | 0 - Uref (10 V)<br>± 10 V                           |
| analogové vstupy, napájecí napětí pohonů              | 10 VDC ± 2,5% (max. 20 mA)                          |
| analogové vstupy, hodnota méně významných bitů (LSB)  | 1,3 mV  |
| analogové vstupy, absolutní přesnost při 25 °C        | ± 0,01%   |
| analogové vstupy, galvanické oddělení                 | ne  |
| analogové vstupy, vstupní odpor                       | 10 MOhm   |
| analogové vstupy, čas vzorkování                      | 1 ms  |
| počet analogových výstupů                             | 4   |
| rozlišení analogových výstupů                         | 12 bit  |
| analogové výstupy, max. odpor zátěže                  | ≥ 1,000 Ohm   |
| analogové výstupy, rozsah signálu                     | ± 10 V  |
| analogové výstupy, čas převodu                        | 1 ms  |
| analogové výstupy, hodnota méně významných bitů (LSB) | 5,32 mV   |
| analogové výstupy, absolutní přesnost při 25 °C       | ± 0,15%   |
| značka CE (viz prohlášení o shodě)                    | podle směrnice EU-EMC                               |